



legno



Lamella in Legno

Per le tue urgenze richiedi

SPEEDY
12-24

Servizio di consegna rapido
informazioni presso
la Tecnometalsystem



TECNOMETALSYSTEM

TECNOLOGIE E SERVIZI PER L'EDILIZIA



Cert.N. IT99/0022

meccanismi per persiane orientabili
in legno

sistema NEW PREZIOSA

legno 54 - versione Leva ZIP - brevettata



Il sistema **NEW PREZIOSA legno 54 - versione Leva ZIP** è uno dei fiori all'occhiello della **TECNOMETALSYSTEM srl**. La Leva ZIP è pre-montata e ciò consente al serramentista di effettuare un montaggio rapido, con facilità e precisione. Il sistema è dotato di un disegno della lamella che dona all'infisso finito un armonioso ed elegante aspetto esteriore. E' un sistema che permette il montaggio dell'infisso a telaio chiuso.

Ulteriori vantaggi sono:

- Sistema "no lux" che impedisce il passaggio della luce, tramite apposita foratura dei montanti;
- Inserimento lamella mediante apposito tappo portalamella con spalletta mobile;
- Possibilità di impiego del sistema "MOVING STARS", movimentazione elettrica delle lamelle;
- Talloncino Controllo Qualità su ogni singola coppia.






The **NEW PREZIOSA legno 54 - version ZIP lever** system is one of the jewels in **TECNOMETALSYSTEM srl's** crown. Handle ZIP lever is pre-assembled and this allows the fabricator to make a quick installation, with ease and precision. Has a drawing of the slat that gives to the finished window a harmonious and elegant appearance. It is a system which must be assembled with the closed frame.


Further advantages are:

- "No lux" system which prevent the passing of the light thanks to the perforation of the pillars;
- Insertion of the slat thanks to a cup with the moving small shoulder;
- Possibility to use "Moving Stars" system for the electric moving of the slats;
- Ticket I check quality on every single couple.

Versione LEVA ZIP brevettata

ELEMENTI	COMANDO	ALTEZZA TOTALE COPPIA (mm)	PREZZO (€) PER COPPIA LEVA ZIP Inclusa	LAMELLE E MONTANTI	POSIZIONAMENTO LEVA		
					A = (mm)	B = (mm)	
6	SINGOLO	408		 Lamella in Legno	150	SINGOLO COMANDO	
7		462			150		
8		516			204		
9		570			204		
10		624			258		
11		678			474		
12		732			528		
13		786			312		
14		840			312		
15		894			366		
16		948			366		
17	DOPPIO	1002		 Tappo con aletta mobile	204	528	DOPPIO COMANDO
18		1056			204	582	
19		1110			204	582	
20		1164			258	636	
21		1218			258	636	
22		1272			474	798	
23		1326			474	798	
24		1380			528	852	
25		1434			528	852	
26		1488			312	906	
27		1542			312	906	
28		1596			312	960	
29		1650			312	960	
30		1704			366	1014	
31		1758			366	1014	
32		1812			366	1068	
33		1866			366	1068	











ADATTATORI			COLORI DI SERIE		DISEGNO Lamella in Legno
Codice Articolo	Camera (mm)	Prezzo (€)	V13 Marrone	V0 Nero	
339	32				
191	36				

Per montanti e tappi colorati seguire la regolamentazione per le coppie colorate
Per la gamma dei colori disponibili consultare la TECNOMETALSYSTEM Srl.
Tempi di consegna per montanti e tappi colorati: 30 gg. lavorativi.



Leva Zip brevettata

meccanismi per persiane orientabili
in legno

 La misura dei profili si determina dalla differenza tra la luce netta "L" e la relativa quantità fissa riportata in tabella. Ad esempio: se L=800 mm è la luce netta e il profilo usato è PR30A, allora la misura di taglio della lamella sarà $T = 800 - 14,5 = 785,5$ mm. The measure of the profiles is done from the difference between the net light "L" and the relating fix quantity quoted in the list. For example: if L=800 mm is the net light and the perfile used is PR30A, the measure of the cut of the slat will be $T = 800 - 14,5 = 785,5$ mm.										
Camera ANTA Cham. Pillar	COD. RIDOTTO Reduced Code	CODICE BASE Codebase	VERSIONE Version	REVISIONE Revision	COD. FISSO Fixed Code	PROFILO MONTANTE PILLAR PROFILE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	CODICE MONTANTE PILLAR CODE	Lamella Slat (mm)	Lamella Comp. (mm)
24-25	☐ NP54-14 LEVA ZIP	NP54	I 0 0	0 0	1 4		Montante per Anta: Camera 24 Tipologia: Basso Caratteristica: A scatto Dimensioni: A=24;B=1;C=30 mm Pillar for shutter: Chamber 24 Tipology: Low Characteristics: To release Dimensions: A=24;B=1;C=30 mm	PR2	L - 14,5	L - 26
	☐ NP54-01 LEVA ZIP	NP54	I 0 0	0 0	0 1		Montante per Anta: Camera 25 Tipologia: Basso Caratteristica: A scatto Dimensioni: A=24,7;B=1;C=30 mm Pillar for shutter: Chamber 25 Tipology: Low Characteristics: To release Dimensions: A=24,7;B=1;C=30 mm	PR3	L - 14,5	L - 26
32	☐ NP54-25 LEVA ZIP	NP54	I 0 0	0 0	2 5		Montante per Anta: Camera 32 Tipologia: profilo ad "U" Caratteristica: Nerv. centrale squadrata Dimensioni: A=32;B=14,5 mm Pillar for shutter: Chamber 32 Tipology: "U" profile Characteristics: Sq. Central nervous sys. Dimensions: A=32; B=14,5 mm	PR30	L - 13,5	L - 25
	☐ NP54-26 LEVA ZIP	NP54	I 0 0	0 0	2 6		Montante per Anta: Camera 32 Tipologia: profilo ad "U" con bordi Caratteristica: Nerv. centrale squadrata Dimensioni: A=32; B=15,5 mm Pillar for shutter: Chamber 32 Tipology: "U" profile with small edge Characteristics: Sq. Central nervous sys. Dimensions: A=32; B=15,5 mm	PR30A	L - 14,5	L - 26
35-36	☐ NP54-20 LEVA ZIP	NP54	I 0 0	0 0	2 0		Montante per Anta: Camera 35 Tipologia: Alto Caratteristica: A scatto con agg. rotary Dimensioni: A=34,9;B=4,2;C=39,5 mm Pillar for shutter: Chamber 35 Tipology: High Characteristics: To release with rotary Dimensions: A=34,9;B=4,2;C=39,5 mm	PR27.1	L - 21	L - 32,5
	☐ NP54-03 LEVA ZIP	NP54	I 0 0	0 0	0 3		Montante per Anta: Camera 35-36 Tipologia: Alto Caratteristica: A scatto con agg. rotary Dimensioni: A=35,5;B=4,2;C=39,5 mm Pillar for shutter: Chamber 35-36 Tipology: High Characteristics: To release with rotary Dimensions: A=35,5;B=4,2;C=39,5 mm	PR25	L - 21	L - 32,5
	☐ NP54-60 LEVA ZIP	NP54	I 0 0	0 0	6 0		Montante per Anta: Camera 36 Tipologia: profilo ad "U" Caratteristica: Nerv. centrale squadrata Dimensioni: A=36;B=14,5 mm Pillar for shutter: Chamber 36 Tipology: "U" profile Characteristics: Sq. Central nervous sys. Dimensions: A=36;B=14,5 mm	PR8	L - 13,5	L - 25
	☐ NP54-32 LEVA ZIP	NP54	I 0 0	0 0	3 2		Montante per Anta: Camera 36 Tipologia: Alto Caratteristica: A scatto con agg. rotary Dimensioni: A=36;B=4,2;C=39,6 mm Pillar for shutter: Chamber 36 Tipology: High Characteristics: To release with rotary Dimensions: A=36;B=4,2;C=39,6 mm	PR34	L - 21	L - 32,5

L'azienda si riserva di apportare eventuali modifiche tecniche al prodotto senza preavviso.

The values which you see have a tolerance of +/- 0.1 mm between the slot and the cup, and so the operator can choose the measure to which cut the slot. The factory reserve the right to bring possible technical changes without notice.

Nel caso la sede del profilo anta abbia una cava diversa da quelle riportate in tabella, si consiglia di contattare l'azienda.



Per ordinare il comando si compone il seguente codice strutturato:

Versione Leva Zip:

Versioni Leda Exp.															
Z	I	P										V			
			(Cod. Base)			(Vers.)			(REV.)		(Fisso)	(Cod. Colore)		(Dx/Sx)N. Elementi	

Esempio ordine: Si vuole ordinare un comando vers. Leva Zip Destro a 11 elementi colore bianco su anta camera 24. Il montante da utilizzare è il PR2, risulta che il codice ridotto è NP54-14 LEVA ZIP e si ricava: **Cod. Base:** NP54; **Vers.:** I00; **Rev.:** 00; **Cod. Fisso:** 14; **Cod. Colore:** V01; **Cod. Dx/Sx:** D; **N. Elem.:** 11.

IL CODICE ORDINE COMPLETO E':

Z	I	P	N	P	5	4	I	0	0	0	0	1	4	V	0	1	D	1	1
			(Cod. Base)			(Vers.)		(REV.)			(Fisso)		(Cod. Colore)			(Dx/Sx/N. Elementi)			



TECNOMETALSYSTEM

TECNOLOGIE E SERVIZI PER L'EDILIZIA



TECNOMETALSYSTEM

84062 Olevano sul Tusciano (SA) - ITALIA

Via Frosano, 70

Tel. +39 (0)828 612023 - 612370

Fax (0)828 311877

info@tecnometalsystem.it

NOSTRO DISTRIBUTORE

www.tecnometalsystemshop.com

www.tecnometalsystem.it

www.security60.it

